

Visszacsapó szelep
HB-1/8-QSM-5/32-U
Cikkszám: 190858

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	QS-5/32
2. pneumatikus csatlakozó	1/8 NPT
Rögzítés módja	becsavarozható
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	150 l/min
Üzemi nyomás	-1 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Ház alapanyaga	Sárgaréz
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Min. nyomáskülönbség, nyitott	0.1 bar
Min. nyomáskülönbség, zárás	0.2 bar
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	12 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis