

Vákuum szívókorong ESV-40-SNA

Cikkszám: 190993

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Min. munkadarabsugár	230 mm
Szívókorong átmérője	40 mm
Szívókorong kapacitása	1.566 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Különleges tulajdonságok	antisztatikus
Szívókorongalak	kerek lapos
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Felületi ellenállás	200 ohm
Üzemi közeg	légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...70 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	69.6 N
Terméksúly	7.4 g
Szín	fekete/fehér pont
Shore-keménység	50 +/- 5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	NBR