

# Vákuum szívókorong ESV-150-SN

Cikkszám: 191011

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Min. munkadarabsugár                  | 480 mm                                                      |
| Szívókorong átmérője                  | 150 mm                                                      |
| Szívókorong kapacitása                | 173.826 cm <sup>3</sup>                                     |
| Csatlakozási helyzet                  | felső                                                       |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                             |
| Szívókorongalak                       | kerek lapos                                                 |
| Üzemi nyomás                          | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Névleges üzemi nyomás                 | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                           |
| Üzemi közeg                           | légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-A1-L                                              |
| Élelmiszerekkel használható           | Lásd a bővebb anyaginformációt                              |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...70 °C                                              |
| Tartóerő névleges üzemi nyomáson      | 900 N                                                       |
| Terméksúly                            | 361 g                                                       |
| Szín                                  | fekete                                                      |
| Shore-keménység                       | 50 +/- 5                                                    |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                           |
| Szívókorong alapanyaga                | NBR                                                         |