


Vákuum szívókorong ESV-150-SS

Cikkszám: 191013

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Min. munkadarabsugár	480 mm
Szívókorong átmérője	150 mm
Szívókorong kapacitása	173.826 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorongalak	kerek lapos
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...180 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	900 N
Terméksúly	361 g
Szín	áttetsző
Shore-keménység	50 +/- 5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	VMQ (szilikon)