

Vákuum szívókorong

ESV-80-EF

Cikkszám: 191046

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Min. munkadarabsugár	160 mm
Szívókorong átmérője	80 mm
Szívókorong kapacitása	44.18 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorongalak	kerek extra mély
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	léggöri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:...] alapján
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...200 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	275 N
Terméksúly	41 g
Szín	szürke
Shore-keménység	60 +/- 5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	FPM