


Vákuum szívókorong

ESV-50-BN

Cikkszám: 191063

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong magasságkiegyenlítés	11 mm
Min. munkadarabsugár	150 mm
Szívókorong átmérője	50 mm
Szívókorong kapacitása	14.23 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorongalak	kerek harmonika, 1,5-szörös
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...70 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	72.6 N
Terméksúly	13.9 g
Szín	fekete
Shore-keménység	50 +/- 5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	NBR