


Vákuum szívkorong

ESV-20-CS

Cikkszám: 191072

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívkorong magasságkiegyenlítés	7 mm
Min. munkadarabsugár	50 mm
Szívkorong átmérője	20 mm
Szívkorong kapacitása	2.75 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívkorongalak	kerek harmonika, 3,5-szörös
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...180 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	8.2 N
Terméksúly	2.1 g
Szín	áttetsző
Shore-keménység	50 +/- 5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívkorong alapanyaga	VMQ (szilikon)