


Vákuum szívókorong

ESV-30-CS

Cikkszám: 191074

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong magasságkiegyenlítés	10.5 mm
Min. munkadarabsugár	80 mm
Szívókorong átmérője	30 mm
Szívókorong kapacitása	9.47 cm ³
Csatlakozási helyzet	felső
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szívókorongalak	kerek harmonika, 3,5-szörös
Üzemi nyomás	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Névleges üzemi nyomás	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...180 °C
Tartóerő névleges üzemi nyomáson	20.8 N
Terméksúly	5.8 g
Szín	áttetsző
Shore-keménység	50 +/- 5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	VMQ (szilikon)