



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretetek: Sz x H x M	19 mm x 90 mm x 65 mm
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...70 °C
Relatív páratartalom	5 - 95% nem kondenzáló
Védettség	IP20 szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Terméksúly	75 g
Rögzítés módja	Beépülő modul CMMP-AS...-M3-hoz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Jegyzőkönyv	PROFINET
Kommunikációs profil	FHPP
Átviteli sebesség	10/100 Mbit/s (teljes/fél)
Topológiák	Csillag Gyűrű Vonal
Közegredundancia	MRP
IP-cím hozzárendelése	FCT DCP
Terepibusz interfész	2x aljzat RJ45
Minimális ciklusidő	1 ms
LED kijelzők	Buszhiba Ethernet kommunikációs tevékenység Ethernet vonalfelügyelet Rendszerhiba
Konfigurációs támogatás	GSDML
Paraméterezés	FCT

Jellemző	Érték
Kiegészítő funkciók	Megfelelőség osztály B DCP IRT kompatibilis LLDP MRP PROFenergy Valós idejű 1. osztály SNMP