


Vákuumszűrő ESF-3

Cikkszám: 191202

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szűrőfinomság	10 µm
Üzemi nyomás	-0.95 bar...4 bar
Vákuumos térfogatáram = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	100 l/min
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:::] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	9 g
Rögzítés módja	külső menettel vákuumcsatlakozással
Pneumatikus csatlakozó	M4
Vákuumcsatlakozás	M4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Szűrő alapanyaga	PVF
Ház alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett