

Szögkiegyenlítő adapter ESWA-3

Cikkszám: 191205

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szögkiegyenlítés +/-	15 deg
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Gömbcsukló
Szívókorong tartó hozzárendelése	3-as méret
Üzemi nyomás	-0.95 bar...4 bar
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	9 g
Rögzítés módja	külső menettel
Szívókorong felfogása	M4
Pneumatikus csatlakozó	M4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett