

Központosító hüvely ZBH-15

Cikkszám: 191409

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	15
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kötegméret	10
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rezet, cinket vagy nikkelt tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaiilag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Terméksúly	3 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Hüvely alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél