


Légtartály CRVZS-5

Cikkszám: 192159

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Tartály	5 l
Beépítési helyzet	Kondenzátum leeresztő lefelé
Megfelel a szabványnak	AD 2000
Üzemi nyomás	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Engedély	TÜV
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	a brit előírásoknak megfelelő nyomástartó berendezésekhez
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Nitrogén
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Közeghőmérséklet	-10 °C...100 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...100 °C
Csatlakozó menet max. meghúzási nyomatéka	130 Nm
Kondenzátum leeresztő max. meghúzási nyomatéka	27 Nm
Terméksúly	3581 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Kondenzvíz elvezetés csatlakozója	G3/8
Pneumatikus csatlakozó	G1
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Sűrített levegő tartály alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél