


Légtartály VZS-20-B

Cikkszám: 192161

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Tartály	20 l
Beépítési helyzet	Kondenzátum leeresztő lefelé
Megfelel a szabványnak	EN 286-1
Üzemi nyomás	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU egyszerű nyomástartó edényekre vonatkozó irányelve szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint Nitrogén
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...100 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...100 °C
Csatlakozó menet max. meghúzási nyomatéka	130 Nm
Kondenzátum leeresztő max. meghúzási nyomatéka	27 Nm
Terméksúly	9000 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
Kondenzvíz elvezetés csatlakozója	G3/8
Pneumatikus csatlakozó	G1
Sűrített levegő tartály alapanyaga	Porszórt acél