

Nyomásszabályozó szelep LR-3/8-D-7-I-MINI

Cikkszám: 192303

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Sorozat	D
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	közvetlen vezérlésű membrános szabályozószelep
Szabályozó funkció	Állandó kimeneti nyomás előnyomás-kompenzálással szekunder légtelenítéssel visszáramlási magatartással
Nyomáskijelző	manométerrel
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...7 bar
Max. nyomáshisztérezis	0.02 MPa 0.2 bar 2.9 psi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1800 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	350 g
Rögzítés módja	Előlapí rögzítés Vezetékbeszerelés tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
2. pneumatikus csatlakozó	G3/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Cink-présöntvény
Tömítések alapanyaga	NBR

Jellemző	Érték
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény