



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Méret                                             | 40                                                         |
| Beépítési helyzet                                 | függőleges<br>vízszintes                                   |
| Szerkezeti felépítés                              | Síkportál                                                  |
| Üzemi nyomás                                      | 8 bar                                                      |
| Max. gyorsulás, vízszintes                        | 50 m/s <sup>2</sup>                                        |
| Max. gyorsulás, függőleges                        | 30 m/s <sup>2</sup>                                        |
| Max. sebesség, vízszintes                         | 5 m/s                                                      |
| Max. sebesség, függőleges                         | 4 m/s                                                      |
| Ismétlési pontosság                               | ±0,1 mm                                                    |
| Bekapcsolási időtartam                            | 100%                                                       |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU gépekre vonatkozó irányelve szerint                  |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság gépekre vonatkozó előírásai szerint  |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-Zone III                                         |
| Csapágyhőmérséklet                                | -10 °C...60 °C                                             |
| Relatív páratartalom                              | 0 - 90%<br>nem kondenzáló                                  |
| Hangnyomás szint                                  | 74 dB(A)                                                   |
| Védettség                                         | IP40                                                       |
| Környezeti hőmérséklet                            | 10 °C...50 °C                                              |
| Névleges terhelés maximális dinamika esetén       | 4 kg                                                       |
| Rögzítés módja                                    | felfogó készlettel<br>beállító készlettel<br>horonyanyával |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések             | RoHS-kompatibilis                                          |