


Szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI

Cikkszám: 192371

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szűrőfinomság	5 µm
Kondenzátum leeresztő	Kézzel forgatható
Szerkezeti felépítés	Szűrőszabályzó nyomásmérő nélkül
Max. kondenzátummennyiség	43 cm ³
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Nyomáskijelző	G1/4 előkészítve
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar
Nyomásszabályzó-tartomány	0.5 bar...12 bar
Max. nyomáshiszterézis	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	4000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Inert gázok
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	-10 °C...60 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	1600 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	G1/2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC