

# Szűrő-nyomásszabályozó szelep LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A

Cikkszám: 192389

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Méret                                                        | Maxi                                                           |
| Sorozat                                                      | D                                                              |
| Aktuátor biztosítás                                          | Forgatógomb rögzítéssel                                        |
| Beépítési helyzet                                            | függőleges +/- 5 °                                             |
| Szűrőfinomság                                                | 5 µm                                                           |
| Kondenzátum leeresztő                                        | teljesen automatikus                                           |
| Szerkezeti felépítés                                         | Szűrőszabályzó nyomásmérő nélkül                               |
| Max. kondenzátummennyiség                                    | 43 cm <sup>3</sup>                                             |
| Tartályvédelem                                               | Fém védőkosár                                                  |
| Nyomáskijelző                                                | G1/4 előkészítve                                               |
| Üzemi nyomás                                                 | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                            |
| Nyomásszabályozó-tartomány                                   | 0.5 bar...12 bar                                               |
| Max. nyomáshiszterézis                                       | 0.04 MPa<br>0.4 bar<br>5.8 psi                                 |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 4000 l/min                                                     |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint<br>Inert gázok |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Csapághőmérséklet                                            | -10 °C...60 °C                                                 |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint<br>Inert gázok |
| Közeghőmérséklet                                             | 5 °C...60 °C                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                                       | 5 °C...60 °C                                                   |
| Terméksúly                                                   | 1600 g                                                         |
| Rögzítés módja                                               | Vezetékbeszerelés                                              |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G1/2                                                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | G1/2                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                              |
| Ház alapanyaga                                               | Cink-présöntvény                                               |
| Tartály alapanyaga                                           | PC                                                             |