


Sűrítettlevegő-előkészítő egység LFR-1/2-D-DI-MAXI-KE

Cikkszám: 192444

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szűrőfinomság	40 µm
Kondenzátum leeresztő	Kézzel forgatható
Szerkezeti felépítés	Leágazó modul Nyomáskapcsoló Szűrőszabályzó manométerrel
Max. kondenzátummennyiség	43 cm ³
Tartályvédelem	Fém védőkosár
Nyomáskijelző	manométerrel
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
Nyomásszabályozási tartomány	0.05 MPa...1.2 MPa 7.25 psi...174 psi
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...12 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint Inert gázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint Inert gázok
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	2600 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	G1/2
Ház alapanyaga	Cink-présöntvény
Tartály alapanyaga	PC