


# Mikroszűrő LFMA-D-MINI

Cikkszám: 192563

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Sorozat                               | D                                                              |
| Méret                                 | Mini                                                           |
| Szerkezeti felépítés                  | Szálas szűrő                                                   |
| Szűrőfinomság                         | 0.01 µm                                                        |
| Kondenzátum leeresztő                 | Kézzel forgatható                                              |
| Üzemi nyomás                          | 1 bar...16 bar                                                 |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint<br>Inert gázok |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:7:2] szerint<br>Inert gázok |
| Szűrőhatékonyság                      | 99.9999 %                                                      |
| Tartályvédelem                        | Fém védőkosár                                                  |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Közeghőmérséklet                      | 1.5 °C...60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C                                                 |
| Maradék olajtartalom                  | 0.01 mg/m <sup>3</sup>                                         |
| Rögzítés módja                        | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal<br>választhatóan:             |
| Beépítési helyzet                     | függőleges +/- 5 °                                             |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | Csatlakozólap                                                  |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | Csatlakozólap                                                  |
| Ház alapanyaga                        | Cink-présöntvény                                               |
| Szűrő alapanyaga                      | Boroszilikát rost                                              |
| Tartály alapanyaga                    | PC                                                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                              |