

**Manométer**  
**MA-50-1-G1/4-MPA**  
Cikkszám: 192734

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kijelzőtartomány                      | 0 MPa...1 MPa                                                                                                                     |
| Megfelel a szabványnak                | EN 837-1                                                                                                                          |
| Névleges méretű manométer             | 50                                                                                                                                |
| Robbanásvédelem                       | Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt<br>1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Szerkezeti felépítés                  | Csőrugós manométer                                                                                                                |
| Rögzítés módja                        | Vezetékbeszerelés                                                                                                                 |
| Üzemi közeg                           | Inert gázok<br>semleges folyadékok                                                                                                |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről    | nincs acetilén<br>nincs oxigén                                                                                                    |
| Üzemi nyomás                          | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi                                                                                |
| Köztes terhelési tényező              | 0.66                                                                                                                              |
| Mérési pontossági osztály             | 2,5                                                                                                                               |
| Védettség                             | IP43                                                                                                                              |
| Közeghőmérséklet                      | -20 °C...60 °C                                                                                                                    |
| Környezeti hőmérséklet                | -20 °C...60 °C                                                                                                                    |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                                                                                 |
| Csatlakozási helyzet                  | Hátul centrikus                                                                                                                   |
| Pneumatikus csatlakozó                | G1/4                                                                                                                              |
| közeggel érintkező anyagok            | Sárgaréz                                                                                                                          |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga   | Sárgaréz                                                                                                                          |
| Ház alapanyaga                        | ABS                                                                                                                               |
| Kémlelőüveg alapanyaga                | PS                                                                                                                                |
| Ház színe                             | fekete                                                                                                                            |
| Terméksúly                            | 70 g                                                                                                                              |

| Jellemző | Érték                        |
|----------|------------------------------|
| Skála    | Szimpla skála<br>MPa (kívül) |