

Csatlakozó aljzat MSSD-EB-S-M14

Cikkszám: 192745

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Csatlakozási gyakoriság	10
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M2,5 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	17 g
Elektromos csatlakozó	4 pólusú Aljzat C forma
Kábelátmérő	4 mm...6 mm
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.25 mm ² ...0.5 mm ²
Védettség	IP67 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	PA
Ház színe	fekete