

Ütköző elem YSRWJ-7-10-A

Cikkszám: 192967

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	7
Löket	10 mm
Csillapítás	önbeállító sima jelleggörbe
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Finom beállítás	0.03 mm
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.2 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	1 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Csillapítási hossz	10 mm
Max. ütközőerő	300 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	2 J
Max. energiafogyasztás óránként	15000 J
Max. visszamaradó energia	0.01 J
Visszaállító erő	1.7 N
Terméksúly	75 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Dugattyúród alapanyaga	erősen ötvöztött acél