


# Fojtó-visszacsapó szelep GRLA-1/4-QS-8-D

Cikkszám: 193147

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                                            | Érték                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                                                                       | Szellőző-fojtó-visszacsapó funkció                           |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                                          | QS-8                                                         |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                                           | G1/4                                                         |
| Beállítóelem                                                                        | Hornyolt csavar                                              |
| Rögzítés módja                                                                      | becsavarozható                                               |
| Normál névleges térfogatáram fojtásirányban                                         | 475 l/min                                                    |
| Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban                                   | 325 l/min...500 l/min                                        |
| Környezeti hőmérséklet                                                              | -10 °C...60 °C                                               |
| Tengeri besorolás                                                                   | lásd a tanúsítványt                                          |
| Beépítési helyzet                                                                   | tetszés szerint                                              |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon                                        | 0.2 bar...10 bar                                             |
| Normál térfogatáram a fojtás irányában 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)          | 720 l/min                                                    |
| Normál térfogatáram visszacsapó irányban 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) nyomásnál | 610 l/min...760 l/min                                        |
| Üzemi közeg                                                                         | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                                                  | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| LABS konformitás                                                                    | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Tiszta szoba osztály                                                                | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint                            |
| Közeghőmérséklet                                                                    | -10 °C...60 °C                                               |
| Névleges meghúzási nyomaték                                                         | 5 Nm                                                         |
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése                                                  | ± 10%                                                        |
| Terméksúly                                                                          | 42 g                                                         |
| Becsavarható tengelycsap alanyaga                                                   | Kovácsolt alumínium ötvözet                                  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                                               | RoHS-kompatibilis                                            |
| Tömítések alanyaga                                                                  | NBR                                                          |
| Oldógyűrű alanyaga                                                                  | POM                                                          |

| Jellemző                     | Érték                         |
|------------------------------|-------------------------------|
| Szabályozó csavar alapanyaga | Sárgaréz                      |
| Lengő csatlakozó alapanyaga  | Cink-présöntvény<br>krómozott |