

Műanyag tömlő PLN-4X0,75-NT

Cikkszám: 193403

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	4 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	25 mm
Belső Ø	2.9 mm
Min. hajlítási sugár	12 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Víz: 0 - 50 °C-on max. 0,6 MPa
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz (folyékony, jégmentes)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...80 °C
A termék súlya hossz szerint	0.0056 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	4 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz 3 mm belső Ø-jű csatlakozó csomakhoz, hollandi anyával 3 mm belső Ø-jű csatlakozó csomakhoz
Szín	természetes
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	PE