


Csatlakozó vezeték KMYZ-2-24-10-LED

Cikkszám: 193443

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kapcsolóállás-kijelző	LED
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, önmetsző csavarral
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	170 g
Elektromos csatlakozó	2-pólusú / 2-eres Aljzat, derékszögű / Kábel négyzet forma / nyitott vég
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	1 A
Védővezető csatlakozás	nem érhető el
Kábelhossz	10 m
Vezetéktulajdonság	Alapkivitel
Kábelátmérő	3.4 mm
Kábelszerkezet	2 x 0,25 mm ²
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Ház alapanyaga	PA
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Bronz