


# Csatlakozó aljzat kábelrel

## KMEB-1-24-10-LED

Cikkszám: 193457

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                 | Érték                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Jelállapot-kijelző                                       | Sárga LED                                          |
| Beépítési helyzet                                        | tetszés szerint                                    |
| Terméksúly                                               | 460 g                                              |
| 1. elektromos csatlakozó                                 | Aljzat, az EN 175301-803 szabvány szerint, C forma |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás                    | szögletes                                          |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód               | Aljzat                                             |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés                 | döntött                                            |
| 1. elektromos csatlakozó, megjegyzés a kábelkivezetéshez | 90°                                                |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma             | 3                                                  |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa                | a mágnesszelepen, M2,5 központi csavarral          |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika            | nyitott vég                                        |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma             | 3                                                  |
| DC névleges üzemi feszültség                             | 24 V                                               |
| Lökőfeszültség-állóság                                   | 0.8 kV                                             |
| Védővezető csatlakozás                                   | van                                                |
| Kábelhossz                                               | 10 m                                               |
| Vezetéktulajdonság                                       | Alapkivitel                                        |
| Kábelátmérő                                              | 5.2 mm                                             |
| Kábelszerkezet                                           | 3 x 0,5 mm <sup>2</sup>                            |
| Vezetékvégek                                             | Érvég hüvely                                       |
| Védettség                                                | IP65<br>az IEC 60529 szerint                       |
| Környezeti hőmérséklet                                   | -20 °C...80 °C                                     |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)          | az EU RoHS irányelve szerint                       |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)        | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint       |
| LABS konformitás                                         | VDMA24364-B2-L                                     |
| Szennyezettségi fok                                      | 3                                                  |
| KBK korrózióállósági osztály                             | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség           |
| Kábelköpeny alapanyaga                                   | PVC                                                |
| Ház alapanyaga                                           | PA66-GF30                                          |
| Tömítések alapanyaga                                     | NBR                                                |

| Jellemző                           | Érték                 |
|------------------------------------|-----------------------|
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga | Ezüstözött rézötvözet |