


Csatlakozó aljzat kábellemel

KMF-1-24-10-LED

Cikkszám: 193458

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kapcsolóállás-kijelző	LED
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M3 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	620 g
Elektromos csatlakozó	Aljzat
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Védővezető csatlakozás	van
Kábelhossz	10 m
Kábelátmérő	6 mm
Kábelszerkezet	3 x 0,75 mm ²
Védettség	IP67 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Ház alapanyaga	PC POM
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Bronz