



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fojtó-funkció
1. pneumatikus csatlakozás	QS-4
2. pneumatikus csatlakozó	QS-4
Beállítóelem	Rovátkolt csavar
Rögzítés módja	Előlapí rögzítés átmenő furattal tartozékkal választhatóan:
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban	110 l/min
Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban	165 l/min
Üzemi nyomás	0 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Robbanásvédelem	Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt 1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	12 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Oldógyűrű alapanyaga	POM
Rovátkolt fej alapanyaga	Poliamiddal megerősített
Szabályozó csavar alapanyaga	erősen ötvöztött acél