

Lapos henger

DZF-11/16"-1"-A-P-A

Cikkszám: 194137

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	1 hüvelyk
Dugattyú Ø	11/16"
A dugattyúrúd max. elfordulási szöge +/-	1.2 deg
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	kettős működésű
Csavaróbiztosíték/vezető	Ovális dugattyú
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	123 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	153 N
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	24 g
Többszörös mozgatott tömeg 10 mm löketenként	360 g
Súlytöbbszörös mozgatott tömeg 10 mm löketenként	4 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	107 g
Pneumatikus csatlakozó	10-32 UNF-2B
Fedél alanyaga	Alumínium
Tömítések alanyaga	FPM TPE-U(PU)
Ház alanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Dugattyúrúd alanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél