

Lapos henger
DZF-1 1 1/4"-8"-P-A
Cikkszám: 194201

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	8 hüvelyk
Dugattyú Ø	1 1/4"
A dugattyúrúd max. elfordulási szöge +/-	0.8 deg
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	kettős működésű
Csavaróbiztosíték/vezető	Ovális dugattyú
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	415 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	483 N
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	65 g
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	9 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	9 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	272 g
Pneumatikus csatlakozó	1/8 NPT
Fedél alanyaga	Alumínium
Tömítések alanyaga	FPM TPE-U(PU)
Ház alanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Dugattyúrúd alanyaga	erősen ötvöztött acél