

Lapos henger

DZF-2 1 1/2"- -A-P-A-S6

Cikkszám: 194258

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	0.04 hüvelyk...13 hüvelyk
Dugattyú Ø	2 1/2"
A dugattyúrúd max. elfordulási szöge +/-	0.4 deg
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Működési mód	kettős működésű
Csavaróbiztosíték/vezető	Ovális dugattyú
Üzemi nyomás	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...120 °C
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	1682 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	1870 N
Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén	337 g
Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként	24 g
Súlytöbblet 10 mm löketenként	25 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	1379 g
Pneumatikus csatlakozó	1/4 NPT
Fedél alapanyaga	Alumínium
Tömítések alapanyaga	FPM TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél