

Dugaszolható csavarzat CQ-1-28H

Cikkszám: 194589

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	23 mm
Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon	Tömítőgyűrű
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kötegméret	1
Szerkezeti felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...7 bar
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...70 °C
Névleges meghúzási nyomaték	62.5 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	200 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	CQ-28 push-in hüvely
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Sárgaréz
Oldógyűrű alapanyaga	POM
Tömítőbilincs szegmens alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél