

Csapágybak LBN-40

Cikkszám: 195861

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	40
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú réz tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágneskeercsek
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...150 °C
Terméksúly	191 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Acél horganyzott
Csap alapanyaga	Acél horganyzott
Biztosító alapanyaga	Rugóacél, horganyzott