

Kábel aljzat ASI-SD-FK180

Cikkszám: 196089

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	átmenő furattal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	6.2 g
Elektromos csatlakozó	2 pólusú Aljzat, egyenes
DC üzemi feszültségi tartomány	75 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	60 V
Áramterhelhetőség	3 A
Csatlakozási keresztmetszet	1.5 mm ²
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-30 °C...85 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Bronz