

Folyadék leválasztó CQA-28

Cikkszám: 196984

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	20 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Kötegméret	1
Szerkezeti felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.95 bar...7 bar
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.95 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Közeghőmérséklet	-25 °C...75 °C
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...70 °C
Terméksúly	18 g
1. pneumatikus csatlakozás	CQ-28 csatlakozó hüvely
2. pneumatikus csatlakozó	CQ-28 push-in hüvely
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Sárgaréz