

Műanyag tömlő PFAN-4X0,75-NT

Cikkszám: 197061

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	4 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	37 mm
Belső Ø	2.9 mm
Min. hajlítási sugár	11 mm
Használati útmutató	Nyomatáskülső tömlő
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...87 psi
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Víz: 0–85 °C-on max. 0,6 MPa Gőz: 0-0,15 MPa, 0-1,5 bar, 0-22 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz (folyékony, jégmentes) Gőz
Tűzvizsgálati alapanyag	UL94 V-0
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt lásd a megfelelőségi nyilatkozatot
Közeghőmérsékletre vonatkozó megjegyzés	Gőz: max. 120 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...150 °C
A termék súlya hossz szerint	0.012 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	4 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz 3 mm belső Ø-jű csatlakozó csomakhoz, hollandi anyával 3 mm belső Ø-jű csatlakozó csomakhoz
Szín	természetes
Shore-keménység	D 60 +5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	PFA