

Műanyag tömlő PFAN-6X1-NT

Cikkszám: 197062

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	6 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	50 mm
Belső Ø	4 mm
Min. hajlítási sugár	12 mm
Használati útmutató	Nyomatáskülső tömlő
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...101.5 psi
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Víz: 0–85 °C-on max. 0,6 MPa Gőz: 0-0,15 MPa, 0-1,5 bar, 0-22 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz (folyékony, jégmentes) Gőz
Tűzvizsgálati alapanyag	UL94 V-0
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Tiszta szoba osztály	Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes értékelés nem lehetséges
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt lásd a megfelelőségi nyilatkozatot
Közeghőmérsékletre vonatkozó megjegyzés	Gőz: max. 120 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...150 °C
A termék súlya hossz szerint	0.034 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	6 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz 4 mm belső Ø-jű csatlakozó csomákhoz, hollandi anyával 4 mm belső Ø-jű csatlakozó csomákhoz
Szín	természetes
Shore-keménység	D 60 +5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	PFA