


Csatlakozó tömb MHP1-P4-2

Cikkszám: 197197

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max. száma	4
Üzemi nyomás	0 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal
Szeleprögzítés típusa	belső menettel
1. pneumatikus csatlakozás	M7
Csatlakozólap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet