


Csatlakozó tömb MHP1-PR2-3-PI-PCB

Cikkszám: 197242

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max. száma	2
Üzemi nyomás	0 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...40 °C
Szeleprögzítés típusa	belső menettel
1. pneumatikus csatlakozás	M5
3. pneumatikus csatlakozás	M5
Csatlakozólap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet