

**Teleptömb**  
**MHA1-PR4-3-PI-PCBM**  
Cikkszám: 197253

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                             | Érték                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szelephelyek max. száma              | 4                                                            |
| Üzemi nyomás                         | 0 bar...8 bar                                                |
| Üzemi közeg                          | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály         | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                     | VDMA24364-B2-L                                               |
| Környezeti hőmérséklet               | 0 °C...40 °C                                                 |
| Szeleprögzítés típusa                | belső menettel                                               |
| 1. pneumatikus csatlakozás           | M5                                                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó            | M3                                                           |
| 3. pneumatikus csatlakozás           | M5                                                           |
| Csatlakozólap alapanyaga             | Kovácsolt alumínium ötvözet                                  |