

# Forrasztható aljzat PCBC-A-10

Cikkszám: 197261

FESTO



## Adatlap

| Jellemző               | Érték                  |
|------------------------|------------------------|
| Rögzítés módja         | forrasztható aljzattal |
| Beépítési helyzet      | tetszés szerint        |
| Terméksúly             | 5 g                    |
| Kötegméret             | 10                     |
| Elektromos csatlakozó  | 2 pólusú               |
| Védettség              | IP40                   |
| Környezeti hőmérséklet | -40 °C...115 °C        |
| LABS konformitás       | VDMA24364-B2-L         |
| Ház alapanyaga         | PA                     |