

Forrasztható aljzat PCBC-A-100

Cikkszám: 197262

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	forrasztható aljzattal
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	5 g
Kötegméret	100
Elektromos csatlakozó	2 pólusú
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...115 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	PA