

# Csapágybak CRLMC-40

Cikkszám: 197321

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Méret                                 | 40                                                               |
| Szabvány alapján                      | ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                                  |
| KBK korrózióállósági osztály          | 4 - igen nagy korróziós igénybevétel                             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B2-L                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                | -40 °C...80 °C                                                   |
| Terméksúly                            | 144 g                                                            |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                |
| Felfogás alapanyaga                   | elektropolírozott<br>erősen ötvözött acél                        |
| Csapágy alapanyaga                    | Műanyag                                                          |