

Csapágybak
CRLMC-50
Cikkszám: 197322

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	50
Szabvány alapján	ISO 15552 (eddig: VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...80 °C
Terméksúly	254 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	elektropolírozott erősen ötvözött acél
Csapágy alapanyaga	Műanyag