

Szelepsziget MH1

Cikkszám: 197334

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	2/2, zárt, monostabil 3/2 zárva monostabil 3/2 nyitva monostabil
Szelepméret	10 mm
Max. normál névleges átfolyás	10 l/perc 10 mm-nél
Pneumatikus munkacsatlakozás	M3
Üzemi nyomás	-0.9 bar...8 bar
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
Tanúsítványt kiállító szerv	UL MH19482
Névleges szélesség	0.9 mm
Távozó levegő funkció	fojtható
Tömítés elve	lágý
Szerkezeti felépítés	Ülékes szelep rugós visszatérítéssel
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Vezérlés módja	közvetlen
Jelállapot-kijelző	LED
Vákuumhoz való alkalmasság	igen
Névleges üzemi feszültség, AC	24 V
DC névleges üzemi feszültség	12 V 24 V 5 V
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Közeghőmérséklet	-5 °C...40 °C
Védettség	IP40 IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...40 °C
Elektromos vezérlés	Egyetlen csatlakozás Többpólusú
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Szelephelyek max. száma	24
Szelepsziget-felépítés	Rögzített raszter