

Teleptömb
MHA2-PR6-3-M5
Cikkszám: 197449

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max. száma	6
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal szerelősínnel
Szeleprögzítés típusa	belső menettel
1/33 pneumatikus csatlakozó	M7
2. pneumatikus csatlakozó	M5
3/11 pneumatikus csatlakozás	M7
Csatlakozólap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet