

Műanyag spiráltömlő PUN-4X0,75-S-0,5-BL

Cikkszám: 197587

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkahossz	0.5 m
Külső Ø	4 mm
Tömbhossz	0.184 m
Belső Ø	2.6 mm
Tekercs átmérője	25 mm
A fordulatok száma	20
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...60 °C
Terméksúly	13 g
Pneumatikus csatlakozó	4 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz 3 mm belső Ø-jű csatlakozó csomphoz, hollandi anyával 3 mm belső Ø-jű csatlakozó csomphoz
Szín	kék
Shore-keménység	D 52 +/-3
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)