

Műanyag spiráltömlő PUN-12X2-S-1-SW

Cikkszám: 197614

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Munkahossz	1 m
Külső Ø	12 mm
Tömbhossz	0.32 m
Belső Ø	8 mm
Tekercs átmérője	95 mm
A fordulatok száma	9
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...60 °C
Terméksúly	200 g
Pneumatikus csatlakozó	12 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	fekete
Shore-keménység	D 52 +/-3
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)