

# DUO spirál műanyag cső PUN-4X0,75-S-0,5-DUO-BS

Cikkszám: 197617

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                      | Érték                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Munkahossz                    | 0.5 m                                                                                                                                 |
| Külső Ø                       | 4 mm                                                                                                                                  |
| Tömbhossz                     | 0.268 m                                                                                                                               |
| Belső Ø                       | 2.6 mm                                                                                                                                |
| Tekercs átmérője              | 25 mm                                                                                                                                 |
| A fordulatok száma            | 20                                                                                                                                    |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                                                     |
| Engedély                      | TÜV                                                                                                                                   |
| Tanúsítványt kiállító szerv   | B 013277 0506 00                                                                                                                      |
| Üzemi közeg                   | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint                                                                                        |
| LABS konformitás              | VDMA24364-B2-L                                                                                                                        |
| Környezeti hőmérséklet        | -35 °C...60 °C                                                                                                                        |
| Terméksúly                    | 25 g                                                                                                                                  |
| Pneumatikus csatlakozó        | 4 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz<br>3 mm belső Ø-jű csatlakozó csomphoz, hollandi anyával<br>3 mm belső Ø-jű csatlakozó csomphoz |
| Szín                          | kék/fekete                                                                                                                            |
| Shore-keménység               | D 52 +/-3                                                                                                                             |
| Tömlő alapanyaga              | TPE-U(PU)                                                                                                                             |